


SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione
MV472-	GUANTI IN NITRILE SOFT



**MEDIUM
GRIP**



**EN ISO
21420**



CAT



Caratteristiche	I guanti monouso in nitrile sono creati con materiale di grande qualità mantenendo un'ottima capacità di penetrazione. Il guanto è elastico e si adatta alla forma della mano quando viene indossato. Il guanto in nitrile può essere utilizzato per un'ampia gamma di attività, tra cui attività di pulizia, attività di cura, manipolazione di alimenti, attività di laboratorio, manipolazione di medicinali, attività citostatiche e in caso di contatto con creme ormonali. Il guanto è powder-free inoltre non contiene proteine del lattice, quindi è sicuro da usare da parte di persone con allergia al lattice.
Taglia e imballo	S – M – L – XL / Cartone da 1000 pz (10 scatole da 100 pz)
Colore	Blu
Materiale	Nitrile
Lunghezza (tg.M)	240 mm
Larghezza (tg.M)	95 mm
Grammatura (tg. M)	4.5 g
Spessore (tg.M)	Dita: 0,09 mm (minimo) - Palmo: 0,08 mm (minimo) - Polso: 0,05 mm (minimo)

SCHEDA TECNICA

Certificazioni	CE, Materiale idoneo al contatto con alimenti				
Categoria CE – D.P.I.	CAT III				
Test standard	EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-2:2015, EN ISO 16523-1:2015, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020.				
Direttive	(CE) 1935/2004, (CE) 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK 681 del 25/05/2020.				
Test nei simulanti	Acqua distillata/etanolo al 10% (A), acido acetico al 3% (B) e olio vegetale (D2).				
Migrazione	È stato eseguito un test di migrazione globale che dimostra che le sostanze nel prodotto non migrano più dei 60 mg/kg o 10 mg/dm² consentiti: sì. Il test di migrazione è stato eseguito con un rapporto superficie/volume di 6 dm²/kg: no. È stato eseguito un test di migrazione specifica secondo la legislazione vigente che dimostra che le sostanze testate rimangono entro i limiti di migrazione per queste sostanze: non include materiali che necessitano di test.				
Additivi doppio uso	Non applicabile.				
Barriera	Non applicabile.				
Vita utile del prodotto	5 anni dalla sua fabbricazione.				
Istruzioni per l'uso	Esaminare i guanti prima dell'uso per verificare che non presentino anomalie e difetti. Il prodotto può essere utilizzato per 2 ore ad una temperatura massima di 40°C.				
Conservazione	Conservare in luogo asciutto, pulito e a temperatura ambiente.				
Istruzioni per lo smaltimento del prodotto	Può essere smaltito con i normali rifiuti domestici differenziati secondo le normative locali.				
Istruzioni per lo smaltimento dell'imballo	Può essere riciclato o incenerito.				
Misure Imballo	Unità	Contenuto	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Cartone	10 pz	26 cm	25.2 cm	25 cm
	Box	100 pz	24.2 cm	12.2 cm	5 cm

Ultimo aggiornamento: 06.03.2025